

Spring Fair!!!

2021年度！TOTOお施主様向けキャンペーン

2021年 **5月21日（金）**

日時

10:00~17:00

TOTOハイリビングの茂原工場にぜひお越しください！！



「ザ・クラッソ」「シンラ」お見積りで抽選が出来ます！

**TOTO
スプリングフェア特典**

フェア期間中に千葉県・茨城県のTOTOショールームにてシステムキッチン「ザ・クラッソ」システムバスルーム「シンラ（HK・WKシリーズ）」をお見積りいただいたお客様を対象に抽選会を行います。

**アドバイザーによる
ご案内ができます！**

10:00 / 13:00 / 15:00

※アドバイザーによるご案内は完全予約制となります。予約は担当セールスマンまでお問い合わせください。

会場のご案内

【住所】茂原市本納3210-1
 【電話】0120-43-1010
 【営業時間】10:00~17:00
 【駐車場】あり



主催：TOTO株式会社 東関東支社 千葉営業所



TOTO

DAIKEN



外からの不安は、

玄関でブロック!

侵入させないことが安心できる家

家の中を安心できる空間にしたい!

外出から戻った時の玄関対策は、
できていますか?



玄関対策は、TOTO、DAIKEN、YKK AP3社の商品がサポートします。



換気

音

省エネ

衛生的

在宅

自然

Webで公開中!
安心に暮らせる
「6つのヒント」



室内に持ち込まずに玄関でブロック!

～おうち時間を安心、快適にする玄関対策のご提案～

衛生的

【手洗い】帰宅後、玄関ですぐに、手洗い。

コンパクトで、必要な機能を備える手洗いがおすすめ!

- しっかりと洗える手洗い
- 自動水栓、電気温水器
- せっけん、ハンドソープが置けるスペース



※1:レストルームドレッサーのみオプション ※2:レストルームドレッサー コンフォートシリーズ ベッセルタイプ(角形)、ハイバックタイプのみ(オプション)

【衣服の収納】コートなど外出着の汚れを室内に持ち込まない。

機能的で心地いい玄関を実現する玄関収納ユニット。

上部の収納ボックス下のハンガーパイプにコートや上着を収納。スペースにあわせて機能的なユニットを組み合わせ、使いやすさをアップ!




換気

【空気の流れ】安全・安心を備えた換気で空気をリフレッシュ。

扉を閉めたまま、風を屋内に採り込む通風ドア。

通風機構付ドアで、玄関空間をはじめ家全体の風の流れも大きくし、快適なくらしにつながります。



かんたんドアリモ
玄関ドア D30 通風機構付
[YKK AP]

換気量
約6倍

商品に関する詳しい情報や、リフォーム事例、ショールームの情報など、役立つ情報が満載。
TOTO・DAIKEN・YKK AP リフォーム情報サイトをご覧ください。くらし診断など各種コンテンツもWEBで公開中!

TDY 検索

商品のお問い合わせ・ご相談は

TOTO株式会社

一般のお客様はお客様相談室へ

☎0120-03-1010 0120-09-1010(FAX)

受付時間: 9:00~17:00(夏期休暇・年末年始・弊社所定の休日等を除く)

建築・設計・販売・施工業者様は技術相談室へ

☎0570-01-1010(有料) 0570-01-2111(FAX)

受付時間: 平日9:00~18:00 / 土曜19:00~17:00(日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

- 表示内容は2020年12月現在のものです。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少異なります。ご了承ください。

カタログNo.7725 [1159-01] MK2020.12 [GF] (P1.1-00) XAAA8-H20-087-1

大建工業株式会社

お客様センター

☎0120-787-505

受付時間: 平日9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります)

YKK AP株式会社

お客様相談室

[建築・設計関係者様]

☎0120-72-4134

[一般のお客様] ☎0120-20-4134

受付時間: 月~土 9:00~17:00(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

衛生的な空間づくりにおすすめのTOTO商品

TOTO

非接触アイテム ～毎日のことだから、衛生的に～

【トイレ】 オート開閉



人の動きを検知して、便ふたが自動で開閉。非接触の他に、腰への負荷低減、閉め忘れ防止による暖房便座の保温性を向上。

【キッチン・洗面化粧台】 フットスイッチユニット



足で吐水・止水が操作できるラクスイッチ。両手がふさがっていても簡単操作。レバーに手を伸ばす必要がなく、タイミングよく吐水ができて、手指の非接触操作と、節水を実現。

品番：TES35R (AC100Vタイプ)



きれい除菌水 ～簡単に衛生的～

トイレ



汚れのもとになる菌を除菌して、トイレのきれいを保ちます。



便器きれい

気になる黒ずみの原因となる「菌」を除菌



ノズルきれい

使うたびにノズルの内側も外側もしっかり洗浄・除菌



キッチン



「きれい除菌水」生成器

毎日のキッチンワークに、「きれい除菌水」をプラス。いつも気持ちよく、清潔に。

網がきれい



ヌメリを抑え、きれいが長持ち

まな板・包丁きれい



お肉やお魚を切った後、洗剤だけでは心配...

まな板や包丁の除菌を簡単にいつもきれいな道具で、気持ちよく

洗面化粧台

汚れの原因である菌をしっかり除菌




歯ブラシきれい

歯ブラシを洗浄・除菌



排水口きれい

排水口のヌメリを抑え、きれいが長持ち




バスルーム



ボタンひとつで「洗浄+除菌仕上げ」床まわりのきれいがつく

床ワイパー洗浄 (きれい除菌水)

床面ぐるりとすみずみまで「洗浄+除菌」除菌仕上げでカビ・ピンク汚れの発生を抑え、きれいがつく



肌が直接触れる場所だから毎日の掃除が大変です。

リモコンのボタンひとつで

洗浄 除菌

いつもキレイ!!

オクターブ

「自動水栓」&「きれい除菌水」で きれいな生活をはじめませんか?

「自動水栓」&「きれい除菌水」にご満足いただいていますか?

ラクラクスマート水栓



動画はこちら*

ご愛用者の声



「自動水栓」でどこにも触れずに手が洗えます

水を出す時にレバー操作しなくていいので、いつもきれいで衛生的です。水栓まわりが汚れなくなり、さらに水のムダ使いがなくなりました。(千葉県 / I様)



歯ブラシを除菌できるので安心です

口の中に入れる歯ブラシが除菌できて安心なので気に入りました。排水口の汚れも以前より良く落ち、掃除がすぐに済むので、時間を他の家事に使うのに助かっています。(東京都 / T様)



「ラクラクスマート水栓(F4)」TOTO調べ オクターブご購入者様 アンケート (2019.2~2020.2) N=141

排水口の掃除回数が大幅に減りました

排水口を掃除する回数が以前より大幅に減り思った以上の効果がありました。忘れず自動で噴霧してくれるのも安心で、ストレスがありません。(神奈川県 / K様)



*お客様の個人的な感想です。使用・環境条件により効果が異なりますので、同等の効果や性能を保証するものではありません。

きれいな生活にオススメ! 先進機能のご紹介

オススメ!

「自動水栓」

手を差し出すだけで、どこにも触らずに、手が洗えて衛生的!

センサーが手を感じて、自動で水が使えます。どこにも触れずに手や顔をスムーズに洗える快適機能です。



手を差し出すだけで、水がスムーズに使える。



レバーに触らないから、キレイに使える。



手が届きにくいお子様でもラクに使える。

*オクターブ F3-F4タイプのみ

オススメ!

「きれい除菌水」

汚れの原因の一つである菌をしっかり除菌!

「きれい除菌水」^{※1}は、水^{※2}に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。時間がたつともとの水に戻る^{※3}ので環境にやさしいのが特長です。



きれい除菌水



動画はこちら*

【歯ブラシきれい】

歯磨き後に歯ブラシを水ですすぎ、「きれい除菌水」をふきかけることでスッキリ洗浄・除菌^{※4}。清潔な歯ブラシで気持ちよく歯磨きができます。



菌の顕微鏡写真で見ると、歯ブラシきれいの効果。



「きれい除菌水」なし(従来使用) 「きれい除菌水」あり^{※5}

【排水口きれい】

使用後に「きれい除菌水」を排水口にふきかけ、気になる汚れを抑制。8時間使用しないときは自動でふきかけ、キレイを長持ちさせます。



ヌメリや汚れが たくさん ついてます。

お掃除ラクラク排水口 (抗菌・防カビ仕様)+ 「きれい除菌水」あり^{※6}

※1 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験方法：電解水の除菌効力試験。除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認。試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません)。効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので消毒不要になるものではありません。使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 ※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。 ※3 試験機関：(一財)日本食品分析センター ※4 試験機関：日本微生物クリニック(株)。試験方法：除菌効果試験。除菌方法：電解した水道水により洗浄。対象部分：歯ブラシ。試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません) (ご使用のお客様へ)【ご使用方法】歯ブラシを水ですすいだ後、「きれい除菌水」の噴霧が自動停止するまでふきかけてください。【ご使用に当たり】使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によって効果が異なります。すべての菌を除菌できるわけではありません。 ※5 1.5ヶ月間、毎日朝・晩に歯磨き後に水道水ですすいだ歯ブラシと、すすぎ後に「きれい除菌水」を自動停止するまで噴霧した歯ブラシを、毛糸の根本の平面部を撮影して比較。 ※6 当社試験結果。試験方法：試験用排水口に錠剤排水と「きれい除菌水」を定期的に流し、3週間後の汚れを確認。 ※菌量中は青く光ります。青色の光には除菌効果はありません。

*オクターブ F2-F4タイプのみ

*通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

●本紙掲載の写真はイメージとなります。●グレードにより機能の有無が変わります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

*通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

非接触アイテム ～毎日のことだから、衛生的に～

【トイレ】 オート開閉



人の動きを検知して、便ふたが自動で開閉。非接触の他に、腰への負荷低減、閉め忘れ防止による暖房便座の保温性を向上。

【キッチン・洗面化粧台】 フットスイッチユニット



足で吐水・止水が操作できるラクラクスイッチ。両手がふさがっていても簡単操作。レバーに手を伸ばさなくても、タイミングよく吐水ができ、手指の非接触操作と、節水を実現。

品番：TES35R (AC100Vタイプ)



きれいな除菌水 ～簡単に衛生的～

トイレ



汚れのもとになる菌を除菌して、トイレのきれいを保ちます。



便器きれい

気になる黒ずみの原因となる「菌」を除菌



ノズルきれい

使うたびにノズルの内側も外側もしっかり洗浄・除菌



キッチン



「きれいな除菌水」生成器

毎日のキッチンワークに、「きれいな除菌水」をプラス。いつも気持ちよく、清潔に。



洗面化粧台

汚れの原因である菌をしっかり除菌



Octave ESCUA SAQUA drena


歯ブラシきれい

歯ブラシを洗浄・除菌



排水口きれい

排水口のヌメリを抑え、きれいが長持ち



網かごきれい



まな板・包丁きれい



まな板や包丁の除菌を簡単にいつもきれいな道具で、気持ちよく

バスルーム



ボタンひとつで「洗浄+除菌仕上げ」床まわりのきれいがつく

床ワイパー洗浄 (きれいな除菌水)

床面ぐるりとすみずみまで「洗浄+除菌」除菌仕上げでカビ・ピンク汚れの発生を抑え、きれいがつく



いつもキレイ!! オクターブ 「自動水栓」&「きれいな除菌水」できれいな生活をはじめませんか?

「自動水栓」&「きれいな除菌水」にご満足いただいていますか?

ラクラクスマート水栓



動画はこちら*

ご愛用者の声



「自動水栓」でどこにも触れずに手が洗えます

水を出す時にレバー操作しなくていいので、いつもきれいで衛生的です。水栓まわりが汚れなくなり、さらに水のムダ使いがなくなりました。(千葉県 / T様)



歯ブラシを除菌できるので安心です

口の中に入れる歯ブラシが除菌できて安心なので気に入りました。排水口の汚れも以前より良く落ち、掃除がすぐに済むので、時間を他の家事に使えて助かっています。(東京都 / T様)



「ラクラクスマート水栓(F4)」TOTO調べ オクターブご購入者様 アンケート (2019.2～2020.2) N=141

排水口の掃除回数が大幅に減りました

排水口を掃除する回数が以前より大幅に減った以上の効果がありました。忘れず自動で噴霧してくれるのも安心で、ストレスがありません。(神奈川県 / K様)



*お客様の個人的な感想です。使用・環境条件により効果が異なりますので、同等の効果や性能を保証するものではありません。

きれいな生活にオススメ! 先進機能のご紹介

オススメ! 「自動水栓」

手を差し出すだけで、どこにも触らずに、手が洗えて衛生的!

センサーが手を感知して、自動で水が使えます。どこにも触れずに手や顔をスムーズに洗える快適機能です。



手を差し出すだけで、水がスムーズに使える。



レバーに触らないから、キレイに使える。



手が届きにくいお子様でもラクに使える。

*オクターブ F3・F4タイプのみ

オススメ! 「きれいな除菌水」

汚れの原因の一つである菌をしっかり除菌!

「きれいな除菌水」は、水に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。時間がたつともとの水に戻る^{※3}ので環境にやさしいのが特長です。



動画はこちら*

【歯ブラシきれい】

歯磨き後に歯ブラシを水ですすぎ、「きれいな除菌水」をふきかけることでスッキリ洗浄・除菌^{※4}。清潔な歯ブラシで気持ちよく歯磨きができます。



菌の顕微鏡写真で見ると、歯ブラシきれいの効果。



「きれいな除菌水」なし(従来使用) 「きれいな除菌水」あり^{※5}

【排水口きれい】

使用後に「きれいな除菌水」を排水口にふきかけ、気になる汚れを抑制。8時間使用しないときは自動でふきかけ、キレイを長持ちさせます。



ヌメリや汚れがかなり抑えられて、お手入れがとってもラクに。お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)+「きれいな除菌水」あり^{※6}

*1 試験機関：(一財)北里環境科学センター、試験方法：電解水の除菌効果試験、除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認。試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません)。効果効能：「きれいな除菌水」は、汚れを抑制するもので清潔になるものではありません。使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。*2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。*3 試験機関：(一財)日本食品分析センター *4 試験機関：日本微生物クリニック(株)、試験方法：除菌効果試験、除菌方法：電解した水道水により洗浄、対象部分：歯ブラシ、試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません) (ご使用のお客様へ)【ご使用方法】歯ブラシを水ですすぎた後、「きれいな除菌水」の噴霧が自動で止まるまでふきかけてください。【ご使用に当たり】使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によって効果が異なります。すべての菌を除菌できるわけではありません。*5 ※1.5ヶ月間、毎日朝・晩に歯磨き後に水道水ですすぎた歯ブラシと、すすぎ後に「きれいな除菌水」を自動で止まるまで噴霧した歯ブラシを、毛束の根本の平面部を撮影して比較。*6 当社試験結果・試験方法：試験用排水口に菌液と「きれいな除菌水」を定期的に流し、3週間後の汚れを確認。*7 噴霧中は青く光ります。青色の光には除菌機能はありません。

*お客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

*お客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

●本紙掲載の写真はイメージとなります。●グレードにより機能の有無が変わります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。



TOTO

DAIKEN



外からの不安は、

玄関でブロック!

侵入させないことが安心できる家

家の中を安心できる空間にしたい!

外出から戻った時の玄関対策は、
できていますか?



玄関対策は、TOTO、DAIKEN、YKK AP3社の商品がサポートします。



換気 | 音 | 省エネ | 衛生的 | 在宅 | 自然

Webで公開中!
安心に暮らせる
「6つのヒント」



室内に持ち込まずに玄関でブロック!

～おうち時間を安心、快適にする玄関対策のご提案～

衛生的

【手洗い】帰宅後、玄関ですぐに、手洗い。

コンパクトで、必要な機能を備える手洗いがおすすめ!

- しっかりと洗える手洗い
- 自動水栓、電気温水器
- せっけん、ハンドソープが置けるスペース



レストルームドレッサー プレミアムシリーズ [TOTO]



レストルームドレッサー コンフォートシリーズ [TOTO]



自動水栓・電気温水器



ハンドソープ置き

※1レストルームドレッサーのみオプション ※2レストルームドレッサー コンフォートシリーズ ベッセルタイプ(角形)、ハイバックタイプのみ(オプション)

【衣服の収納】コートなど外出着の汚れを室内に持ち込まない。

機能的で心地いい玄関を実現する玄関収納ユニット。

上部の収納ボックス下のハンガーパイプにコートや上着を収納。スペースにあわせて機能的なユニットを組み合わせ、使いやすさをアップ!



hapia / 玄関収納開き戸ユニット [DAIKEN]


住まいにあわせて拡張できる収納ユニット・パピア

換気

【空気の流れ】安全・安心を備えた換気で空気をリフレッシュ。

扉を閉めたまま、風を屋内に採り込む通風ドア。

通風機構付ドアで、玄関空間をはじめ家全体の風の流れも大きくし、快適なくらしにつながります。



かんたんドアリモ 玄関ドア D30 通風機構付 [YKK AP]

換気量 約6倍

商品に関する詳しい情報や、リフォーム事例、ショールームの情報など、役立つ情報が満載。TOTO・DAIKEN・YKK AP リフォーム情報サイトをご覧ください。くらし診断など各種コンテンツもWEBで公開中!

TDY 検索

商品のお問い合わせ・ご相談は

TOTO株式会社

一般のお客様はお客様相談室へ

☎0120-03-1010 0120-09-1010(FAX)

受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始・弊社所定の休日等を除く)

建築・設計・販売・施工業者様は技術相談室へ

☎0570-01-1010(有料) 0570-01-2111(FAX)

受付時間:平日9:00~18:00/土曜19:00~17:00(日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●表示内容は2020年12月現在のものです。

●商品の色は、印刷特性上実物と多少異なります。ご了承ください。

【カタログNo.7725】 [1159-01] MK2020.12 [Gf] (P1.1-00) XAAAR-H20-087-1

大建工業株式会社

お客様センター

☎0120-787-505

受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります)

YKK AP株式会社

お客様相談室

[建築・設計関係者様]

☎0120-72-4134

[一般のお客様] ☎0120-20-4134

受付時間:月~土9:00~17:00(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

発行月:2020年12月

BH20-087-1